

Garant**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215956 32/5
GTIN	4045197939937
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.
Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8 IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	130 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	8 mm
Koto Ø D_s h6	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Pjovimo briaunos Ø D_c	32 mm
Serija	Power Tang
Koto tipas	Cilindrinis kotas

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2