

Garant
XDMT120516ZDSR, HB4030, Tipas: ST1400


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 212889 ST1400 |
| GTIN | 4045197943187 |
| Produktų klasė | 21A |

Aprašymas

Pastaba:

 Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

 Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}: 3 \text{ mm}$

 Pastūma f_z per dantį: 1,2 mm

Plokštelės storis S: 5.56 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------|
| Pastūma f_z per dantį | 1,2 mm |
| Tipas | ST400 |
| Kampo spindulys | 1,6 mm |
| Plokštelės storis S | 5.56 mm |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | XDMT120516ZDSR |
| Kietlydinys | HB4030 |
| Ašmenys | HM |

| | |
|--|---------------------------------|
| rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$ | 1,3 mm |
| maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$ | 2 mm |
| Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ max}}$ | 3 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 240 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 220 m/min | P |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |