

**Garant****XDMT090416ZDSR, HB4020, Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212860 ST900
GTIN	4045197943118
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Programuojamasis spindulys, kai  $a_{p \max}: 3 \text{ mm}$ Pastūma  $f_z$  per dantį: 1,1 mm

Plokštelės storis S: 4.76 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	1,1 mm
Tipas	ST900
Kampo spindulys	1,6 mm
Plokštelės storis S	4.76 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDMT090416ZDSR
Kietlydinys	HB4020
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1,3 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	330 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	280 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	240 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		