

Garant

ER įspraustinė Forma ADB, SK 30, trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300463 25
GTIN	4045197944191
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT –

- **Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnę nusidėvėjimą.**
- **Su aušinimo anga.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 1 - 16 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 55 mm

Išorinis Ø D: 42 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 25

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 25

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	42 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	25
skirta ER cangėms	25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	25
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Užspaudimo Ø D ₁	1-16 mm
Laikiklis	SK 30, trumpa
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309680 25
--	-----------