


Garant**Besisukantys tekinimo staklių centrai keičiamiems antgaliams, Tipas: VDI30****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320617 VDI30
GTIN	4045197947925
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- **Modelis su spyruoklėmis, apdirbimo metu kompensuojamas ašinis ilgis.**
- **Visas grūdintas ir šlifluotas. Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Specialus sandariklis neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui.**

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuvė, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

Priedai pasirinktinai:

Keičiamus antgalius žr. Nr. 320625.

Pastaba:

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
tekinamo ruošinio masė	300 kg

Atitinka spalvinį žymėjimą	K12
Ø d	30 mm
Radialinis mušimas	0,01 mm
Spyruoklės eiga	3 mm
Koto Ø D ₁	12 mm
Bendras ilgis L	115 mm
Naudingasis ilgis L ₁	60 mm
Korpuso Ø D	44 mm
Laikiklis	VDI 30
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys