


Garant**SCMT 120408, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260750 HB7020
GTIN	4045197948502
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 120408 HB7020 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HB7020
Drožlialaužis: SS
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SS
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui