

**Garant****SCMT 120404, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SCMT 120404 HB7020 Kampo spindulys: 0,4 mm  
Kietlydinys: HB7020  
Drožlialaužis: SS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS
Kietlydinys	HB7020
Ašmenys	HM

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui