


Garant**SCMT 120404, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260748 HB7035-1
GTIN	4045197948489
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 120404 HB7035-1 Kampo spindulys: 0,4 mm
Kietlydinys: HB7035-1
Drožlialaužis: SS
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7035-1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui