

Garant**DNMG 150612 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250663 HB7020
GTIN	4045197948595
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	WSS
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui