

Garant**WNMG 060408 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251955 HB7020
GTIN	4045197948632
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7020
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	WSS
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui