

**Garant****CNMG 120408 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250157 HB7020
GTIN	4045197948717
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,3 - 0,45 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	WSM
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui