

**Garant****TNMG 160408 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251545 HB7020
GTIN	4045197948755
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	WSM
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,25 - 0,45 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7020
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui