

Garant**DNMG 150612 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250765 HB7020
GTIN	4045197948748
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7020
Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,3 - 0,45 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Drožlialaužis	WSM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui