

**Garant****CCMT 09T304 Wiper, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260059 HB7020
GTIN	4045197948830
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1 mm
Drožialaužis	WSS
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma $f$	0,15 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui