


**CNMM 1204XR, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250488 PR015S
GTIN	4960664837748
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 1204XR PR015S Soort: PR015S
Spaanbreker: SX
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,15 - 0,45 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	S
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Soort	PR015S
Spaanbreker	SX
Snedecondities	licht onderbroken

Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	CNMM 1204XR
Aantal wisselingen/snijanten	4
Onderlegplaat	259031 15
Producttype	Wisselplaat voor het draaien