


Garant**CCGW 060204 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265900 NL
GTIN	4062406094577
Artikelklasse	21L

Omschrijving**Uitvoering:**

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Spaanbreker voor langspanende non-ferrometalen.

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

Technische beschrijving

Soort	MKD
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 1600 m/min
Snijmateriaal	MKD
Snijkantuitvoering	NL

Voeding f	0,005 - 0,1 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte a_p	0,01 - 0,2 mm
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCGW 060204 FN
Aantal wisselingen/snijanten	1
Productnaamattribuut	MKD
Mogelijkheid tot naslijpen	ja
Producttype	Wisselplaat voor het draaien