

Garant**CCGW 09T304 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NS****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 265916 NS |
| GTIN | 4062406095673 |
| Artikelklasse | 21L |

Omschrijving**Uitvoering:**

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Spaanbreker voor synthetische materialen (PMMA, POM, Acryl enz.).

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Snedeccondities | continu |
| Snijdiepte a_p | 0,01 - 0,2 mm |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 100 - 1400 m/min |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Soort | MKD |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Snijmateriaal | MKD |
| Voeding f | 0,005 - 0,4 mm/omw, |
| Snijkantuitvoering | NS |
| Coating | ongecoat |
| ISO-code wisselplaat | CCGW 09T304 FN |
| Aantal wisselingen/snijanten | 1 |
| Productnaamattribuut | MKD |
| Mogelijkheid tot naslijpen | ja |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |