

Garant**VHM freza, DLC, Ø h10 DC: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	201046 8
GTIN	4045197964816
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Platūs grioveliai geram drožlės pasišalinimui.

Speciali geometrija **aliuminiui apdirbti.**

Su patobulinta **DLC danga sp².**

Paskirtis:

Specialiai frezuoti **aliuminį, įpjauti ir frezuoti kontūrus.**

Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	26 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis L _c	35 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,03 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Dantų skaičius Z	1
Pjovimo briaunos Ø D _c	8 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai

Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	440 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	360 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	180 m/min	N
PE-HD	tinka	150 m/min	N
PA 66	tinka	180 m/min	N
PEEK	tinka	140 m/min	N
PF 31	tinka	120 m/min	N
PVDF GF20	tinka	170 m/min	N
POM GF25	tinka	150 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	140 m/min	N
PEEK GF30	tinka	120 m/min	N
PTFE CF25	tinka	150 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	280 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N

CuZn	tinka	190 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		