


**Garant****CCGW 09T308 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NK****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265920 NK
GTIN	4062406095710
Artikelklasse	21L

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MKD** - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Spaanbreker voor kortspanende non-ferrometalen.

**Toepassing:**

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

**Advies:**

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,005 - 0,08 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 1000 m/min
Snijkantuitvoering	NK
Soort	MKD

Snedecndities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Snijmateriaal	MKD
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCGW 09T308 FN
Aantal wisselingen/snijanten	1
Productnaamattribuut	MKD
Mogelijkheid tot naslijpen	ja
Producttype	Wisselplaat voor het draaien