

HOLEX**VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202239 5
GTIN	4045197964861
Produktų klasė	12X

Aprašymas**Modelis:**

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti drožlių grioveliai, kuriais **puikiai pasižalina** ilgos aliuminio drožlės.

Paskirtis:

Rupiajam ir glotniajam frezavimui.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,02 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sužeminto koto Ø D_1	4,7 mm
Dantų skaičius Z	3
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,015 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	5 mm
Bendras ilgis L	65 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Koto Ø D_s	6 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	27 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	10 mm

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,5 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltonas
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	170 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	105 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	160 m/min	N
PE-HD	tinka	110 m/min	N
PA 66	tinka	130 m/min	N
PEEK	tinka	110 m/min	N
PF 31	tinka	90 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	160 m/min	N
Cu	tinka	120 m/min	N
CuZn	tinka	150 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.	ribotai tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	ribotai tinka
Paslaugos	
Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB