

Garant
CNMG 12040812, Soort: HB725


Bestelgegevens

Bestelnummer	250141 HB725
GTIN	4062406095833
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 12040812 HB725 Soort: HB725
 Spaanbreker: UM/UG
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,8 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	UNI
Voeding f	0,05 - 0,8 mm/omw,
Spaanbreker	UM/UG
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Soort	HB725
Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	PVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 12040812
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien