

Garant**DCGW 070204 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NK****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265948 NK
GTIN	4062406096069
Artikelklasse	21L

Omschrijving**Uitvoering:**

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Spaanbreker voor kortspanende non-ferrometalen.

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijkantuitvoering	NK
Soort	MKD
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,01 - 0,2 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 1000 m/min
Voeding f	0,005 - 0,08 mm/omw,
Snijmateriaal	MKD
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	DCGW 070204 FN
Aantal wisselingen/snij kanten	1
Productnaamattribuut	MKD
Mogelijkheid tot naslijpen	ja
Producttype	Wisselplaat voor het draaien