

HOLEX**Frezų rinkinys HSS-E-SPM, TiAlN, Tipas: SET****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191639 SET
GTIN	4045197966636
Produktų klasė	12W

Aprašymas**Modelis:**

Rupiamam ir glotniajam apdirbimui, daugiasparnės, universalios geometrijos.
Po vieną frezą Nr. 191637 Ø 6; 8; 10; 12 ir 16 mm.

Tiekimo sudėtis:

5-ių dalių.

Pastaba:

Rekomenduojami pjovimo parametrai pagal prekę 191637.

Tolerancija Nominalusis Ø: 0 / -0,03

Dantų skaičius Z: 4

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 38 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 1835 B su h6

Dantų skaičius Z: 4

Techninis aprašymas

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai

Dantų skaičius Z	4
Tolerancija Nominalusis Ø	0 / -0,03
Kotas	DIN 1835 B su h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E SPM
Norma	DIN 844 B
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Kotinė freza HSS-E-SPM HPC Ø Dc 16 mm	191637 16
Kotinė freza HSS-E-SPM HPC Ø Dc 12 mm	191637 12
Kotinė freza HSS-E-SPM HPC Ø Dc 8 mm	191637 8
Kotinė freza HSS-E-SPM HPC Ø Dc 6 mm	191637 6
Kotinė freza HSS-E-SPM HPC Ø Dc 10 mm	191637 10