

Garant**VCGW 160408 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	266000 NS
GTIN	4062406096298
Artikelklasse	21L

Omschrijving**Uitvoering:**

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Spaanbreker voor synthetische materialen (PMMA, POM, Acryl enz.).

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,01 - 0,2 mm
Snedeccondities	continu
Snijkantuitvoering	NS
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	MKD

Soort	MKD
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 1400 m/min
Voeding f	0,005 - 0,04 mm/omw,
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	VCGW 160408 FN
Aantal wisselingen/snij kanten	1
Productnaamattribuut	MKD
Mogelijkheid tot naslijpen	ja
Producttype	Wisselplaat voor het draaien