

Garant

**Hi5 frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
52/4mm**

**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 213110 52/4 |
| GTIN | 4045197718488 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving**Omschrijving:**

Krachtige en licht snijdende frees voor hoge voedingen.
Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.
Ook toepasbaar voor semi-nafreesbewerkingen.
Kostenefficiëntie dankzij wisselplaat met 5 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Snijkant-Ø D _c | 52 mm |
| Totale lengte L _{totaal} | 40 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 219889 (20IP; 5,7 Nm) |
| geschikte wisselplaat | POMX 10T5.. |
| Opnameboring-Ø | 22 mm |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ | 2,2 mm |
| $\varnothing D_3$ | 32,6 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Serie | Hi5 |
| Instelhoek κ | 90 graden |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk |
| Inwendige koeling | ja |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Vlakfrees |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Wisselplaatschroevenset10-delig | 219889 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP | 674252 20IP |