

Garant**Fijnfrees, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/3mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 212534 16/3 |
| GTIN | 4062406098193 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-fijnfrees voor **uiterst efficiënte voor- en nabewerking**. Dankzij een vernieuwde Wiper-geometrie geschikt voor **uitstekende oppervlaktekwaliteiten** in **slijpkwaliteit**. **Extreme tijdsbesparing** mogelijk dankzij een **grote snedeverplaatsing** en **hoge voeding per tand**.

Toepassing:

Kenmerkend gereedschap in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,0** met steel nr. **674252 maat 7IP**.

Technische beschrijving

| | |
|---|-------------|
| Totale lengte L_{totaal} | 23 mm |
| Inwendige koeling | ja |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| geschikte wisselplaat | CPHX 0602.. |
| Snijkant-Ø D_c | 16 mm |
| Opnamedraad M | M8 |
| Ø D_1 h6 | 8,5 mm |
| Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ | 2,5 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Ø D ₂ | 13 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) |
| Schachtuitvoering | met schroefdraad |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Freestoepping | Hoekfrezen |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Kopieerfrees |