

Garant**Fijnfrees, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 212534 25/5 |
| GTIN | 4062406098711 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisie-fijnfrees voor **uiterst efficiënte voor- en nabewerking**. Dankzij een vernieuwde Wiper-geometrie geschikt voor **uitstekende oppervlaktekwaliteiten** in **slijpkwaliteit**. **Extreme tijdsbesparing** mogelijk dankzij een **grote snedeverplaatsing** en **hoge voeding per tand**.

Toepassing:

Kenmerkend gereedschap in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,0** met steel nr. **674252 maat 7IP**.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ø D ₂ | 21 mm |
| geschikte wisselplaat | CPHX 0602.. |
| Opnamedraad M | M12 |
| Ø D ₁ h ₆ | 12,5 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) |
| Totale lengte L _{totaal} | 35 mm |
| Snijkant-Ø D _c | 25 mm |
| Aantal snijkanten Z | 5 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Inwendige koeling | ja |
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ | 2,5 mm |
| Schachtuitvoering | met schroefdraad |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Freestoepping | Hoekfrezen |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Kopieerfrees |