

**Garant****Fijnfrees, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/4mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	212534 20/4
GTIN	4062406098209
Artikelklasse	210

## Omschrijving

### Uitvoering:

Precisie-fijnfrees voor **uiterst efficiënte voor- en nabewerking**. Dankzij een vernieuwde Wiper-geometrie geschikt voor **uitstekende oppervlaktekwaliteiten** in **slijpkwaliteit**. **Extreme tijdsbesparing** mogelijk dankzij een **grote snedeverplaatsing** en **hoge voeding per tand**.

### Toepassing:

Kenmerkend gereedschap in de matrijzenmakerij.

### Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,0** met steel nr. **674252 maat 7IP**.

## Technische beschrijving

Opnamedraad M	M10
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	30 mm
Aantal snijkanten Z	4
Wisselplaatschroevenset	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	2,5 mm
geschikte wisselplaat	CPHX 0602..
Ø D <sub>2</sub>	18 mm

Inwendige koeling	ja
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees