

Garant
Fijnfrees, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 42/5mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	212538 42/5
GTIN	4062406098797
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-fijnfrees voor **uiterst efficiënte voor- en nabewerking**. Dankzij een vernieuwde Wiper-geometrie geschikt voor **uitstekende oppervlaktekwaliteiten** in **slijpkwaliteit**. **Extreme tijdsbesparing** mogelijk dankzij een **grote snedeverplaatsing** en **hoge voeding per tand**.

Toepassing:

Kenmerkend gereedschap in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP**.

Technische beschrijving

Ø D ₁ h6	17 mm
Opnamedraad M	M16
geschikte wisselplaat	CPHX 09T3..
Wisselplaatschroevenset	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Snijkant-Ø D _c	42 mm
Ø D ₂	29 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	3 mm
Totale lengte L _{totaal}	42 mm

Inwendige koeling	ja
Aantal snijkanten Z	5
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees