

HW Pickardt

Handstempelgereedschap, Letterhoogte: 6mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085471 6
GTIN	4250191110378
Artikelklasse	08W

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer nauwkeurig stempelgereedschap voor het signeren van opeenvolgende nummers. Ontworpen voor de zwaarste belastingen. Met arrêteerstift. Alle onderdelen chemisch vernikkeld. Schijven met 11 tekens = gravure 0 – 9 en spatie. Verpakt in kunststof box.

Veiligheidsslagkap vermindert het gevaar voor ongevallen en ontziet behuizingen.

Toepassing:

Voor het variabel nummeren van materialen **tot een sterkte van 1500 N/mm²**.

Opmerking:

Stempelgereedschap in andere uitvoeringen, zoals bijv. met automatische doornummering of afwijkende schrifthoogtes, is op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Afdrukbreedte	30 mm
Letterhoogte	6 mm
maximale materiaalsterkte van het stempeloppervlak	1500 N/mm ²
Schijfbreedte = tekenbreedte	4 mm

Aantal posities	8
Producttype	Handstempelgereedschap

Accessoires

Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
-----------------------------	-------------