

**Garant****Fijnfrees, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 42/5mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	212542 42/5
GTIN	4062406098667
Artikelklasse	210

## Omschrijving

### Uitvoering:

Precisie-fijnfrees voor **uiterst efficiënte voor- en nabewerking**. Dankzij een vernieuwde Wiper-geometrie geschikt voor **uitstekende oppervlaktekwaliteiten** in **slijpkwaliteit**. **Extreme tijdsbesparing** mogelijk dankzij een **grote snedeverplaatsing** en **hoge voeding per tand**.

### Toepassing:

Kenmerkend gereedschap in de matrijzenmakerij.

### Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP**.

## Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	5
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Inwendige koeling	ja
geschikte wisselplaat	CPHX 09T3..
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	40 mm

Wisselplaatschroevenset	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	3 mm
Opnameboring-Ø	16 mm
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees