

Garant**CPHX 09T310 ER, HB7705, Type: HART**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212578 HART
GTIN	4062406099206
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

- **Wisselplaten met verbeterde Wiper-geometrie voor een efficiënter bewerkingsproces in de matrijzenmakerij.**
- **Extreme tijdsbesparing mogelijk dankzij grote snedeverplaatsing en hoge voeding per tand.**
- **Freeswisselplaten met radiale en axiale Wiper-geometrie.**

Rondloopnauwkeurigheid $\pm 0,020$ mm.

Advies:

Bij pure vlakfreesbewerkingen V_c met 30% reduceren.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor a_e 0,2 mm.

L_{wa} geeft de axiale Wiper-lengte weer.

L_{wr} geeft de radiale Wiper-lengte weer.

Voeding f_z in staal < 65 HRC: 0,15 mm

Plaatdikte S: 3.97 mm

Technische beschrijving

Type	HART
------	------

Hoekradius	1 mm
Plaatdikte S	3.97 mm
ISO-code wisselplaat	CPHX 09T310 ER
Soort	HB7705
Snijmateriaal	HM
Lengte Wiper axiaal	0,5 mm
Lengte Wiper radiaal	0,8 mm
Snijkantradius R ₁	1 mm
Voeding f _z in staal < 65 HRC	0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Coating	TiC
Producttype	Wisselplaat voor het frezen