

**Garant****Spiebaansteekhouder voor spiebaansteekapparaten Schacht EWS + Benz,  
Vanaf groefbreedte m: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290351 2
GTIN	4062406099480
Artikelklasse	29K

**Omschrijving****Let op:**

Minimale voorboor- $\emptyset$  altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor- $\emptyset$  38,22 mm.)

**Opmerking:**

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor- $\emptyset$ $D_{\min}$	7,03 mm
Nuttige lengte $L_1$	25 mm
Bout	290399 1
geschikt voor groefbreedte m	2 mm
Middenverplaatsing $L_3$	3,65 mm
Schacht- $\emptyset$	16 mm

Snijplaathouder-Ø D <sub>1</sub>	6,5 mm
Inwendige koeling	nee
Schachtlengte L <sub>s</sub>	30 mm
Schacht	EWS + Benz
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap