

HOLEX

**Užvartų nuėmimo diskas (SiC), Disko Ø × plotis × kiaurymės Ø:
175X25X32mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	568733 175X25X32
GTIN	4045197977458
Produktų klasė	52M

Aprašymas

Modelis:

Neaustinės medžiagos kompaktiniai diskai išgauna **puikų galutinį rezultatą**, kadangi nuolat naudojami nauji šlifavimo grūdėliai. **Nepakinta detalės forma, nesusidaro jokios raukšlės, patvarus.**

Paskirtis:

Ant **galąstuvų** arba rankinių šlifuoklių su įspraustine Nr. 556380 dyd. 1–2 ir pereinamuoju flanšu Nr. 568782. Tinkamas šlifavimo diskų lygintuvas Nr. 568785.

Diskas užvartoms iš suvynioto neaustinio pluošto. **Didesnių užvartų nuėmimui** nuo presuotų detalių, tuščiavidurių išėmų ir briaunų **užapvalinimui** be antrinio užvartų susidarymo.

Techninis aprašymas

Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Smulkumo laipsnis	glotnus
Disko Ø	175 mm
Kietumo laipsnis	labai kietas

Plotis	25 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Kiaurymės Ø	32 mm
Modelis	9S fine
Produkto rūšis	Kompaktiškas diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		