



## Juodi pusbačiai VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, ES batų dydis: 39



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 092580 39     |
| GTIN             | 4044348572511 |
| Produktų klasė   | 09C           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Apsauginiai batai su VARIO Multiflex® technologija, užtikrinančia lengvumą.

- **Viršutinė medžiaga iš lengvo ir glotnaus mikropluošto.**
- **Pamušalas puikiai praleidžia orą.**
- **Natūralios odos vidpadis.**
- **Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.**
- **Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).**

Apsauginiai VARIO DYNAMICS PRO serijos batai SF su **tekstilės apsauga nuo pradūrimo**. Be SECURE VARIO® kulno amortizacijos.

- **Juodas padas TPU Athletics ESD.**

Besiūlės batų konstrukcijos pusbačiai Liežuvėlis, aplikacijos ant aulo.

#### Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092581.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis

Nepraduriami: tekstilinis

šalčio izoliacija: iki –20 °C

Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

## Techninis aprašymas

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Spalva                        | juoda                                    |
| Kojų pirštų apsaugos medžiaga | Aliuminis                                |
| Batų dydis EU                 | 39                                       |
| Nepraduriami                  | tekstilinis                              |
| Norma                         | Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį |
| Apsaugos klasė                | S3                                       |
| šalčio izoliacija             | iki -20 °C                               |
| Lytis                         | Unisex                                   |
| elektrostatinė savybė         | EGB/ESD                                  |
| Produkto rūšis                | Apsauginiai pusbačiai                    |