

Garant**Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967100 120
GTIN	4045197694164
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Modelis:****Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.****Atsidarantis į priekį.** Žiaunos vamzdžiams po paprastomis žiaunomis. Galingas, CNC staklėmis apdirbtas precizinis velenas su valcuotu sriegiu. Suklys ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams. Dvigubai reguliuojama kreipiančioji.

Su masyviomis, grūdintu paviršiumi žiaunomis (nekeičiamos).

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Apsauga nuo kritimo.

Įspausta matmenų skalė.

Kreipiamosios nustatymas: vidiniai 6-briauniai varžtai su žalvariniais slėgio diskais - lengva eiga.

Tvirtos žiaunos vamzdžiams.

Privalumai:

- **Svirtis su apsauga nuo kritimo iš abiejų pusių - jokio varginančio triukšmo.**
- **Didelis sriegio žingsnis ant suklio - greitas atidarymas ir uždarymas.**
- **Svirtis keičiama.**
- **Iškalta atidaromo tarpo skalė.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967520.

Techninis aprašymas

Svoris	11 kg
Užspaudimo gylis	80 mm
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant
Užveržimo tarpas	150 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	1 – 2.1/2 in
Žiaunų plotis	120 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967100 / 7110 Tinka spaustuvui dyd. 120	967520 120
Užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisas su spaustuvais Spaustuvų žiaunų plotis 120 mm	967565 120
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Užveržimo sistema su pasukamomis žiaunomis Žiaunų plotis 120 mm	967150 120
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 120	967140 120