

Garant
Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, SK 50, Sriegis M × Ilgis L1: M16X281

Užsakymo data

Užsakymo numeris	301314 M16X281
GTIN	4045197981417
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:
Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.
Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvučių su sriegiu tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Virpesiai: slopinantis

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 300 mm

 Kiaurymės $\varnothing D_1$: 17 mm

 $\varnothing D_2$: 29 mm

 Išorinis $\varnothing D$: 57 mm

 Naudingasis ilgis L_1 : 281 mm

 L_2 : 7,5 mm

Techninis aprašymas

$\varnothing D_2$	29 mm
L_2	7,5 mm
Naudingasis ilgis L_1	281 mm
Išorinis $\varnothing D$	57 mm
Kiaurymės $\varnothing D_1$	17 mm
Sriegis M	M16x281

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis