



## Mechaninis kalibravimo įtaisas Manutork<sup>®</sup>, Maksimalus sukimo momentas: 400Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	654240 400
GTIN	4018754294312
Produktų klasė	63B

### Aprašymas

#### Modelis:

Sukomplektuota kalibravimo įranga su tarpusavyje suderintais komponentais. Specialia jėgos perdavimo sistema išvengiama jėgos taško pasislinkimo kalibravimo metu.

#### Paskirtis:

**Kontrolė, kalibravimas, dokumentavimas ir dinamometrinių įrankių administravimas.** Kad dinamometriniai įrankiai ilgai veiktų tiksliai ir patikimai, reikia reguliariai juos tikrinti kalibruojant ir tai dokumentuoti.

#### Tiekimo sudėtis:

Mechaninis pavaros įtaisas tolygiai ir tiksliai apkrauna dinamometrinių raktą. Taip užtikrinama, kad jėga būtų didinama lėtai ir tolygiai pagal DIN EN ISO 6789.

- **2 matavimo verčių jutikliai laboratorijoms dyd. 6 – 60 Nm ir 40 – 400 Nm (ekrano paklaida nuo matavimo vertės  $\pm 0,5$  %) su DAkKS kalibravimu.**
- **Programinė įranga kalibravimo sertifikatui pagal DIN EN ISO 6789 paruošti ir matavimo verčių administravimui.**
- **USB kabelis matavimo verčių jutikliui prijungti prie kompiuterio.**
- **4 kvadrato perėjimai įvairiems varomiesiems kvadratams įstatyti.**

#### Tiekimo sudėtis:

Kalibravimo adapteris (Vidinis kvadratas  $\times$  išorinis kvadratas): 1/4 colio  $\times$  3/8 colio;

1/4 colio  $\times$  3/4 colio;

3/8 colio  $\times$  3/4 colio;

1/2 colio  $\times$  3/4 colio

#### Pastaba:

Dinamometrinių atsuktuvų patikrinimui reikalingas atskiras kontrolinis antgalis. Reikalavimai kompiuteriui: mažiausiai 1 USB sąsaja.

Kiti matavimo verčių tikrintuvo modeliai užsakomi atskirai.

## Techninis aprašymas

Kvadrato laikiklis	3/8 in
Kvadrato laikiklis	3/4 in
Svoris	34 kg
kai rakto ilgis iki	815 mm
Matavimo diapazonas	40 – 400 Nm
Matavimo diapazonas	6 – 60 Nm
maksimalus sukimo momentas	400 Nm
visas ilgis	1070 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±0,5 %
Sąsaja	USB sąsaja
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4
Produkto rūšis	Kalibravimo ir justavimo įtaisas

## Paslaugos

Kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020140 400/2
DAkkS kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020150 1000/2

## Priedai

Matavimo verčių keitiklis Maksimalus sukimo momentas 1100 Nm	654255 1100
--	-------------

Adapteris su kvadratu Tipas 4	654383 4
Adapteris su kvadratu Tipas 1	654383 1
Matavimo verčių keitiklis Maksimalus sukimo momentas 20 Nm	654255 20
Adapteris su kvadratu Tipas 3	654383 3
Adapteris su kvadratu Tipas 2	654383 2
Matavimo verčių keitiklis Maksimalus sukimo momentas 100 Nm	654255 100