

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B, AlTiX, M: M3,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132721 M3,5
GTIN	4045197984166
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

Universalus sriegiklis, sukurtas įvairioms panaudojimo galimybėms apdirbant skirtingas medžiagas.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą nusidėvėjimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Atitinka **ISO 2X/6HX**.

Techninis aprašymas

Norma	DIN 371
Sriegio gylis	10,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	4 mm
Kiaurymės \varnothing	2,9 mm
Koto kvadratas \square	3 mm
Sriegio žingsnis	0,6 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio \varnothing	3,5 mm

Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3,5
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M

Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		