

Garant GRIDLINE

Werkbank, elektrisch verrijdbaar, links deur, rechts 4 lades, Eluplan-blad donker, 20×20G, Bladlengte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	925427 1250
GTIN	4062406102111
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing 24G en deurbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen, met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling en 75 kg draagvermogen.

Stroomvoorziening voor aandrijffunit door ingebouwde accu.

Aandrijffunit: Maximale snelheid **4 km/h**, rijrichting voor- en achteruit, bodemvrijheid 30 mm, wiel niet-strepend rubber, mechanische noodontgrendeling, hoorbare geluidsenergie (aandrijving) 45 dB(A).

Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met **niet-strepend polyurethaan-loopvlak**, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming.

Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Functie:

IPX4: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Plaatsing:

Deurhoogte (links) mm: 625

Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 200, 250

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

ComfortClose	nee
maximale hefkracht	400 N
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Nominale spanning	24 V
Lades nuttige diepte in G	20
Serie	Ready-to-go
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Werkblad diepte	750 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Werkblad lengte	1250 mm
Werkblad dikte	25 mm
Materiaal werkblad	Eluplan donker
Onderbouw diepte	700 mm
Gewicht	171 kg
Aantal lades	4
Greep	ja
Hoogte	950 mm
Nominaal vermogen	73 W
Onderbouw breedte	1100 mm
Aantal deuren	1
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
kan omlaag worden gebracht	nee

Lades nuttige breedte	500 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Accutype	Lithium-ion
IP-klasse	IP X4
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	25 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 100 mm	927805 100
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 200 mm	927805 200
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 250 mm	927805 250