

Garant**Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 20/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273761 20/4
GTIN	4045197719942
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe. 8xw

Opmerking:

Maximale \varnothing = beperkte werkstuk- \varnothing op grond van de uitvoering.

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan.

Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Technische beschrijving

Koplengte L_1	51 mm
Insteekdiepte t_{\max}	32,5 mm
Steekbreedte w	4 mm
Functiebreedte L_4	21,5 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Totale lengte L	150 mm
maximale \varnothing	65 mm
Schachtbreedte b	20 mm
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Klemschroef Type 6	279815 6
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600