


Garant**Freeswisselplaat Ø 12 mm stomp conisch, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212768 ST1400
GTIN	4062406103132
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· **Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.**

Voeding f_z in staal < 60 HRC: 0,05 mm

Soort: HB4015

Technische beschrijving

Type	ST1400
Soort	HB4015
Hoekradius	1 mm
Snijmateriaal	HM
Radius Wiper axiaal	12 mm
Radius Wiper radiaal	24 mm
Snijkantradius R_1	1 mm

Snijlengte L_c	6 mm
Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,08 mm
Voeding f_z in staal < 60 HRC	0,05 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	1
Coating	TiN
Producttype	Wisselplaat voor het frezen