


**Garant****Freeswisselplaat Ø 12 mm stomp conisch, Type: HART****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212768 HART
GTIN	4062406103149
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.**

· **Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid:  $\pm 0,015$  mm.**

Voeding  $f_z$  in staal < 60 HRC: 0,05 mm

Soort: HB7705

**Technische beschrijving**

Type	HART
Soort	HB7705
Hoekradius	1 mm
Snijmateriaal	HM
Radius Wiper axiaal	12 mm
Radius Wiper radiaal	24 mm
Snijkantradius $R_1$	1 mm

Snijlengte $L_c$	6 mm
Voeding $f_z$ in staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Voeding $f_z$ in staal < 60 HRC	0,05 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	1
Coating	TiN
Producttype	Wisselplaat voor het frezen