


Garant**Freeswisselplaat Ø 32 mm stomp conisch, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212799 ST1400
GTIN	4062406103354
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· **Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.**

Voeding f_z in staal < 60 HRC: 0,15 mm

Soort: HB4015

Technische beschrijving

Type	ST1400
Soort	HB4015
Hoekradius	4 mm
Snijmateriaal	HM
Radius Wiper axiaal	32 mm
Radius Wiper radiaal	64 mm
Snijkantradius R_1	4 mm

Snijlengte L_c	16 mm
Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,22 mm
Voeding f_z in staal < 60 HRC	0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	1
Coating	TiN
Producttype	Wisselplaat voor het frezen