



ER-spanmoer met rondloopinstelling, Voor ER: 16



Bestelgegevens

Bestelnummer	309619 16
GTIN	2050002004016
Artikelklasse	33E

Omschrijving

Uitvoering:

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Instelling van de rondloop op nul met 6 schroeven.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Zeer geschikt op draaibanken, zowel voor statische als aangedreven gereedschappen.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Opmerking:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Tot 6000 min-1.

Technische beschrijving

Voor ER	16 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Totale lengte L	21 mm

Schroefdraad	M22x1,5
Norm	DIN 6499 D
Producttype	Spanmoer