

Garant**VHM freza, buka kūginė, $\alpha/2$ 81° PPC, DLC, Ø f8 DC / R2: 8/180mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 207548 8/180 |
| GTIN | 4045197989130 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas**Modelis:**

Našus įrankis **efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams** siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per **trumpiausią apdirbimo laiką**. Galima naudoti šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.

Rekomendacija:

Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidą nuo 0,05 iki 0,2 mm.

Pastaba:

R₂ rodo efektyvųjį spindulį ant įrankio.

Negalima pergalėti!

Pagrindo plokštumų apdirbimui ir trukdžių kontūrų apėjimui.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 1,4 mm |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 8 mm |
| Koto Ø D _s | 8 mm |
| Efektyvus spindulys R ₂ | 180 mm |
| Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,055 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Pjovimo briaunos spindulys R ₁ | 3 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| Pastūma f_z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant | 0,065 mm |
| Bendras ilgis L | 80 mm |
| Danga | DLC |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | N |
| Tolerancija Nominalusis \emptyset | f8 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,05xD frezuojant kopijuojant |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,05xD frezuojant kopijuojant |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Pjovimo technika | PPC |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 330 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 300 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 230 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |
|--------------------------|-----------|

