

**Garant****Synchro-opname, Voor ER-spantangen: 25****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 338180 25     |
| GTIN          | 4062406103712 |
| Artikelklasse | 31P           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.
- Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.
- Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).
- Geschikt voor linkse en rechtse draad.

**Uitvoering promotietekst:**

- Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.
- Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.
- Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).
- Geschikt voor linkse en rechtse draad.

**T.b.v.:**

ER-spantanghouder.

**Technische beschrijving**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar |
| Producttype       | Spantanghouder      |

