

Garant**GARANT Master Titan VHM kotinė toroidinė freza HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206288 6
GTIN	4045197989512
Produktų klasė	11Z

Aprašymas**Modelis:**

Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui **apdirbant titaną** HPC sąlygomis.

Laikantis specialios frezavimo strategijos **galima apdirbti didelį kiekį medžiagos**.

Pastaba:

Pergaląsti nerekomenduojama.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos ilgis L_c	3,5 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	6 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	28 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	5,2 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Programavimo spindulys	1 mm
Matmuo $a_{p \text{ maks.}}$ praėjimų skaičius	0,4 mm
Reguliuojamas kampas κ	12,5 laipsniai
Pastūma f titanui > 850 N/mm ²	0,075 mm

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h9
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Galinė toroidinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	80 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------