

Garant**Synchro-opname, Voor ER-spantangen: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	338180 32
GTIN	4062406103729
Artikelklasse	31P

Omschrijving**Uitvoering:**

- Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.
- Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.
- Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).
- Geschikt voor linkse en rechtse draad.

Uitvoering promotietekst:

- Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.
- Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.
- Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).
- Geschikt voor linkse en rechtse draad.

T.b.v.:

ER-spantanghouder.

Technische beschrijving

Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Producttype	Spantanghouder

