

Garant
**GARANT Master Titan VHM glotniojo apdirbimo freza HPC, be dangos, Ø e8
DC: 6mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	203632 6
GTIN	4045197991577
Produktų klasė	11Z

Aprašymas
Modelis:
Glotniajam apdirbimui.

Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.

Kintamasis dantų žingsnis užtikrina **frezos tvirtumą ir mažą radialinį mušimą**

Glotniajam kontūriniam frezavimui apdirbant **titano ir titano lydinius**.

Privalumai:

Medicinos technika - tinkama naudojimui su maisto produktais.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ilgis L_c	13 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Dantų skaičius Z	7
Pastūma f_z apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm ²	0,032 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Pjovimo briaunos Ø D_c	6 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Bendras ilgis L	57 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus

Kampų užapvalinimas r_v	0,05 mm
Serija	Master Titan
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,1×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	130 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	100 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	85 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	tinka	60 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------